



Linea di prodotti Baseline

SpeakerPhone Jeweller

Modulo vocale wireless per la verifica degli allarmi

Comunicazione vocale in tempo reale per una maggiore sicurezza

SpeakerPhone Jeweller è un modulo vocale wireless per una comunicazione vocale bidirezionale chiara e sicura tra gli utenti e un istituto di vigilanza. Il dispositivo consente alla centrale ricezione allarmi (CRA) di contattare l'impianto immediatamente dopo un allarme per analizzare la situazione e rispondere rapidamente a un'emergenza. Questa soluzione, facile da installare, è una scelta perfetta per ambienti residenziali e commerciali.



Verifica dell'allarme



Richiesta di aiuto



Dissuasione degli intrusi

Risposta rapida a un allarme verificato

Situazione

Il sistema Ajax rileva una minaccia (ad esempio, rilevamento di movimento, fumo o allarme con pulsante antipanico).

Verifica

L'hub Ajax attiva immediatamente SpeakerPhone Jeweller per stabilire un contatto vocale diretto con la CRA dell'istituto di vigilanza.

Azione

Conoscendo il tipo di minaccia, l'istituto di vigilanza può rispondere di conseguenza (ad esempio, inviare una pattuglia di sicurezza o contattare i servizi di emergenza).



Ottimizzazione vocale basata sull'IA

- Trasmissione vocale chiara
- Soppressione del rumore estraneo
- L'udibilità migliorata anche a grandi distanze
- Opzione per impostare la funzionalità IA in un'app Ajax



Protocollo di comunicazione VoRF

- Protocollo di streaming audio proprietario di Ajax che utilizza il duplex a divisione temporale
- Comunicazione audio full duplex
- Tempo di conversazione regolabile fino a 10 minuti per sessione di chiamata
- Fino a 1,700 m (5,550 ft) di raggio di comunicazione wireless con un hub



Protezione antisabotaggio

- Allarme tamper per notificare lo smontaggio del dispositivo
- Autenticazione del dispositivo contro la contraffazione
- Rilevamento della perdita di comunicazione
- Crittografia dei dati



Installazione facile

- Abbinamento all'hub tramite la scansione del codice QR
- Controllo da remoto e configurazione nelle app Ajax
- Fino a 3 anni di durata della batteria
- Pannello di montaggio SmartBracket per una facile installazione senza la necessità di smontare la custodia del dispositivo

Le linee di prodotti **Superior, Fibra e Baseline** sono compatibili tra loro. Questo apre numerose possibilità di progettare sistemi di qualsiasi configurazione.

<p>Compatibilità</p> <p>Hub Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (4G)</p>	<p>Comunicazione con un hub</p> <p>Tecnologia di comunicazione Jeweller</p> <p>Protocollo di streaming audio proprietario VoRF</p> <p>Raggio di comunicazione fino a 1,700 m fino a 5,550 ft In campo aperto</p> <p>Frequenze di funzionamento 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz In base alla regione di vendita</p>	<p>Audio</p> <p>Ottimizzazione vocale basata sull'IA</p> <p>Udibilità della voce fino a 10 m Regolazione automatica della sensibilità del microfono</p> <p>Potenza dell'altoparlante in uscita 3 W</p> <p>Volume dell'altoparlante fino a 103 dB fino a 33 ft Tre opzioni di volume</p> <p>Intervallo di frequenza Da 200 Hz a 16 kHz</p>	<p>Caratteristiche</p> <p>Supporto di aggiornamenti firmware OTA</p>
<p>Alimentazione</p> <p>Batterie 4 × CR123 (preinstallate)</p> <p>Durata della batteria fino a 3 anni in modalità standby fino a 12 ore in modalità conversazione</p> <p>Alimentazione esterna opzionale 12 V⁼⁼, 1 A Quando l'alimentazione esterna è collegata, le batterie funzionano come fonte di alimentazione di riserva</p>	<p>Custodia</p> <p>Colore nero, bianco</p> <p>Dimensioni 112 × 112 × 41,5 mm 4,41" × 4,41" × 1,63"</p> <p>Peso 270 g 9,52 oz</p>	<p>Installazione</p> <p>Temperature di funzionamento da 0 °C a +40 °C da 32 °F a 104 °F</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 75%</p> <p>Classe di protezione IP50</p> <p>Altezza di installazione 1,6 m 5,2 ft</p>	<p>Set completo</p> <p>SpeakerPhone Jeweller SmartBracket Quattro batterie CR123 (preinstallate) Kit di installazione Guida rapida</p>



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/speakerphone-jeweller

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://twitter.com/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)